

～抗菌・消毒液使用にも対応した高機能2次元ワイヤレススキャナ～



DATALOGIC

Gryphonシリーズ

GBT4500-HC

2次元ワイヤレススキャナ

<ヘルスケアモデル>

<仕様>

| | | | |
|--------------|------------------|---|--|
| 電气的特性 | 入力電源電圧 | 4.5 - 14 VDC +/- 5% | |
| | バッテリー | リチウムイオン: 3250 mAh | |
| | 充電時間 | 外部電源: 4 時間 @ 12 VDC | |
| | 連続読取回数 | 80,000 回 | |
| | インターフェース (クレードル) | USB (HID/VCP/OEM) | |
| Bluetooth | プロファイル | SPP | |
| | プロトコル | Bluetooth 4.0 with BLE Certified Class 1, Class 2 and Class 3 | |
| | 無線周波数 | 2.4 GHz | |
| | 無線範囲 (屋外) | 100 m (クレードル使用) | |
| 読取性能 | イメージキャプチャー | BMP, JPEG, TIF; Greyscale: 256, 16, 2 | |
| | イメージセンサー | 1 Megapixel: 1280 x 800 pixels | |
| | 光源 | 赤色レーザー: 650nm Illumination: Warm White | |
| | モーションントレンス | 35IPS | |
| | プリントコントラスト (最小) | 15% | |
| | 読取角度 | スキュー(ヨー): +/- 65° ; ピッチ: +/- 65° ; ロール(チルト): +/- 360° | |
| | 最小分解能 | 標準レンジ | 0.102 mm / 4 mils, PDF417: 0.127 mm / 5 mils, Data Matrix: 0.195 mm / 7.5 mils |
| 読取範囲 | D.O.F (定格) ※ | 標準レンジ | Code 39: 5 mils: 7.0 to 38.0 cm / 10 mils: 2.2 to 58.0 cm |
| | | | Data Matrix: 10 mils: 5.5 to 27.0 cm / 15 mils: 2.8 to 41.0 cm |
| | | | EAN-13: 13 mils: 1.0 to 71.0 cm |
| | | | PDF417: 10 mils: 2.5 to 41.0 cm |
| | | | QR Code: 10 mils: 5.5 to 24.0 cm |
| 環境特性 | 動作温度 | 0~50°C | |
| | 保存温度 | -40~70°C | |
| | 湿度 | 0~95%RH(結露、結氷がないこと) | |
| | 耐外乱光 | 0 ~ 100,000lx | |
| | 耐落下強度 | 1.8m (コンクリートに繰り返し落下) | |
| | 静電気非破壊 | 16 kV | |
| | 防塵・防滴 | IP52 | |
| 物理仕様 | 寸法 | 6.8(W) x 10.9(D) x 16.6(H) mm | |
| | 質量 | 235 g | |
| 適合法令 及び規格 | 環境負荷 | EU RoHS適合; 中国RoHS適合 | |
| | LED安全規格 | IEC 60825 Class 2 | |
| 読取コード | 一次元コード | GS1 DataBar™を含む、全ての標準的なバーコード | |
| | 二次元コード | Aztec Code、China Han Xin Code、Data Matrix、MaxiCode、Micro QR Code、QR Code | |
| | スタックコード | EAN/JAN Composites、GS1 DataBar Composites、GS1 DataBar Expanded Stacked、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、MacroPDF; MicroPDF417、PDF417、UPC A/E | |
| | POSTAL CODES | Australian Post、British Post; China Post、IMB、Japanese Post、KIX Post、Planet Code、Postnet、Royal Mail Code (RM4SCC) | |
| 保証 | 期間 | 3年 | |

※読み取り範囲は計算値でありこれを保証するものではありません。
※記載内容は予告無く変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

オプション



- ・自動認識スタンド
- ・デスクトップスタンド



- ◆抗菌・消毒剤対応
次亜塩素酸ナトリウムやアルコールでの消毒が可能です。
- ◆設定ツールに関して
データロジック製品専用のユーティリティツール「Datalogic Aladdin」を無償でダウンロード頂けます。



データロジック次代理店

株式会社アルフ

<https://www.alf-net.co.jp>

〒155-0032

東京都世田谷区代沢3-6-11

電話：03-5432-7231 FAX：03-5432-7172

e-mail：alf_eigy@alf-net.co.jp

